

PS R2 sērijas, Precīzijas svāri

APRAKSTS

Komunikācijas saskarnes

Jaunajiem PS R2 svāriem, tāpat kā iepriekš izstrādātajiem PS sērijas svāriem, ir divi iespējamie platformas izmēri: 128x128 mm vai 195x195 mm. Svāru precīzītāti un mērījumu precīzītāti nodrošina automātiska iekšējā regulēšana, kas ņem vērā temperatūras izmaiņas un laika plūsmu.

PS.R2 svāriem ir vairākas sakaru saskarnes: 2 x RS 232, A tipa USB, B tipa USB un izvēles bezvadu savienojums.

Datu bāzes

PS R2 informācijas sistēma ir balstīta uz 5 datu bāzēm, kas nodrošina vairāku lietotāju darbību ar daudziem produktiem, un reģistrētie svēršanas rezultāti var tikt pakļauti tālākai analīzei.

ALIBI atmiņa

R2 sērijas svāriem ir ALIBI atmiņa, kas garantē drošību un automātisku mērījumu ierakstīšanu.

ALIBI atmiņa ļauj ierakstīt līdz 100 000 svēršanas ierakstiem.

[Uzzināt vairāk](#)

