

# PS R1 sērijas, Precīzijas svāri

## APRAKSTS

### Komunikācijas saskarnes

Jaunajiem PS R1 svāriem, ir divi iespējamie platformas izmēri: 128x128 mm vai 195x195 mm. Svāru precizitāti un mērījumu precizitāti nodrošina automātiska iekšējā regulēšana, kas ņem vērā temperatūras izmaiņas un laika plūsmu. Svāri ir aprīkoti ar ārēju masas regulēšanas sistēmu.

PS.R1 svāriem ir vairākas sakaru saskarnes: 2 x RS 232, A tipa USB, B tipa USB un izvēles bezvadu savienojums.

### Datu bāzes

PS R1 informācijas sistēma ir balstīta uz 5 datu bāzēm, kas nodrošina vairāku lietotāju darbību ar daudziem produktiem, un reģistrētie svēršanas rezultāti var tikt pakļauti tālākai analīzei.

### ALIBI atmiņa

R1 sērijas svāriem ir ALIBI atmiņa, kas garantē drošību un automātisku mērījumu ierakstīšanu.

ALIBI atmiņa ļauj ierakstīt līdz 100 000 svēršanas ierakstiem.

[Uzzināt vairāk](#)

