

WLC C/2 sērijas, Precīzijas svāri

APRAKSTS

Ātra, precīza un atkārtājama svāra noteikšana. Energoefektīva elektronika un displejs apvienojumā ar iekšējo uzlādējamo akumulatoru ir ideāls duets, kas ļauj strādāt bez piekļuves elektrotīklam.

Papildus piederumi

Printeris, dators, zibatmiņa vai papildu displejs – tos varat viegli savienot, pateicoties tam, ka svāri ir aprīkoti ar pieslēgumiem: 2 x RS232, 1 x USB-A un 1 x USB-B tipa.

ALIBI atmiņa

Termināli izmantotā ALIBI atmiņa ļauj droši uzglabāt svēršanas ierakstus bez nesankcionētas iejaukšanās iespējas. Viens mērījums paliek ALIBI atmiņā līdz iepriekš iestatītam uzglabāšanas dienu skaitam.

[Uzzināt vairāk](#)

