

HOSE10, 10 mm šļūteņu komplekts ORCA

APRAKSTS

Komplektā ietilpst 2 x 2 m šļūtenes (iekšējais diametrs 10 mm, ārējais diametrs 14,5 mm), 2 x 2 m izolācijas slānis, 4 x šļūteņu skavas un 2 x šļūteņu uzgali (2 x 1/2 collas ārējā vitne uz 10 mm uzgali (1/2 collas līdz 3/8 collas)).



KAT. NUMURS

HOSE10

10 mm šļūteņu komplekts ORCA



ORCA
ORCA EU

Dzesējoša cirkulācijas sistēma ar slēgtu kontūru

Jauns, uz ilgtspējību orientēts un energoefektīvs recirkulācijas dzesētājs, kas izstrādāts, lai laboratorijās aizstātu dzesēšanu ar krāna ūdeni, tādējādi ekonomējot uz komunālo pakalpojumu rēķina.

Galvenās iezīmes

-

Ideāli piemērots, lai laboratorijās aizstātu ...

[Lasīt vairāk](#)