

ES Atbilstības deklarācija

Iekārtas kategorija	Termostati-kratītāji
Modelis	TS-100, TS-100C, TS-DW, PST-60HL, PST-60HL-4, PST-100HL
Sērijas numurs	14 cipari XXXXXYYMMZZZ veidā, kur XXXXXX ir modeļa kods, YY un MM – ražošanas gads un mēnesis, ZZZZ – iekārtas numurs.
Ražotājs	SIA BIOSAN Latvija, LV-1067, Rīga, Rātsupītes iela 7/2
Pielietojamās direktīvas	EMS Direktīva 2014/30/EC LVD Direktīva 2014/35/EC RoHS2 2011/65/EC WEEE 2012/19/EU
Pielietojamie standarti	<u>LVS EN 61326-1: 2013</u> Elektriskā mērīšanas, vadīšanas, regulēšanas un laboratorisko analīžu aparātūra. Elektromagnētiskās saderības (EMS) prasības. Vispārīgās prasības. <u>LVS EN 61010-1: 2011</u> Drošuma prasības elektriskajiem mērīšanas, vadības un laboratorisko procesu aparātiem. Vispārīgās prasības. <u>LVS EN 61010-2-010: 2015</u> Īpašas prasības laboratorijas iekārtām, kas paredzētas materiālu karsēšanai. <u>LVS EN 61010-2-051: 2015</u> Īpašas prasības maisīšanas un skalošanas laboratorijas iekārtām.

Mēs apstiprinām, ka šī iekārta atbilst augstākminētām Direktīvu prasībām




Paraksts

Svetlana Bankovska
Izpilddirektore

19.07.2016.

Datums



Paraksts

Aleksandrs Ševčiks
R&D inženieris

19.07.2016

Datums