

Водяные бани Biosan-Grant без перемешивания, серии SUB Aqua Pro

ОПИСАНИЕ

Водяные бани SUB Aqua Pro произведены в соответствии с самыми высокими стандартами. Новейшие технологии в серии SUB Aqua Pro позволяют осуществить даже самые сложные методики, требующие высокоточного контроля температуры. Предлагаем восемь (8) моделей бань на ваш выбор, базовая платформа и пластиковая крышка включены в стандартную комплектацию.

- Диапазон регулирования температуры: от 5°C выше комнатной температуры до 99°C
- Технология Set and Forget™ («Установил и забыл») – быстрый нагрев, точный контроль температуры
- Стабильность $\pm 0,2^\circ\text{C}$
- Защита от перегрева
- Защита от старта без воды и высыхания
- Три программируемых температуры
- Гарантия 3 года



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Диапазон температуры	комн. t°C + 5 до 99°C
Разрешение дисплея и шаг установки температуры	0,1°C
Стабильность температуры (DIN 12876) при 70°C	$\pm 0,2^\circ\text{C}$
Установка темп./ Регуляция энергии	Цифровая
Регулируемый пользователем сигнал перегрева	+
Защита от работы сухой бани	+
Защита от сухого старта / вываривание	+
Меняемые температурные предустановки	3
Таймер со звуковым сигналом	1 до 999 мин.
Питание	120 или 230 В

КАТ. HOMEP

SAP2	230VAC 50/60Hz Евро вилка
SAP2 US	120VAC 60Hz US вилка
SAP2S	230VAC 50/60Hz Евро вилка
SAP2S US	120VAC 60Hz US вилка
SAP5	230VAC 50/60Hz Евро вилка
SAP5 US	120VAC 60Hz US вилка
SAP12	230VAC 50/60Hz Евро вилка
SAP12 US	120VAC 60Hz US вилка
SAP18	230VAC 50/60Hz Евро вилка
SAP18 US	120VAC 60Hz US вилка
SAP26	230VAC 50/60Hz Евро вилка
SAP26 US	120VAC 60Hz US вилка
SAP34	230VAC 50/60Hz Евро вилка
SAP34 US	120VAC 60Hz US вилка
SAPD	230VAC 50/60Hz Евро вилка
SAPD US	120VAC 60Hz US вилка