

OLS26, Водная баня-шейкер

ОПИСАНИЕ

Запатентованный механизм комбинированного орбитального и линейного перемешивания, реализованный в OLS26, позволяет оптимизировать аэрацию и поперечные силы смешивания для получения воспроизводимых результатов.

- Высокоточный цифровой контроль температуры
- Диапазон регулирования температуры от 0°C до 99°C*
- Стабильность температуры $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
- Легкий переход от линейного перемешивания к орбитальному
- Регулируемая скорость перемешивания и частота хода
- Крышка из поликарбоната входит в стандартный комплект
- Сливной кран для опорожнения водяной бани
- 3 года гарантии



* Для работы при температурах ниже комнатной необходимо дополнительное охлаждающее устройство

КАТ. НОМЕР

OLS26 EURO

230VAC 50/60Hz Euro вилка

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Минимальный объем жидкости	9 из 26 литров
Минимальная рабочая глубина	70 мм
Диапазон температуры	комнатная +5°C...99°C, 0°C*...99°C (шаг 0,1°C)
* — Для работы при температурах ниже комнатной необходимо дополнительное охлаждающее устройство	+
Стабильность температуры	±0,1°C
Равномерность температуры	±0,1°C
Дисплей	LED
Разрешение дисплея	0,1°C
Диапазон регулирования скорости перемешивания	->
Орбитальное движение	20–200 об/мин (в зависимости от нагрузки)
Орбитальное движение - Радиус орбиты	9 мм
Линейное передвижение	20–200 об/мин (в зависимости от нагрузки)
Линейное передвижение - Длина хода	18 / 28 / 36 мм
Таймер	1 - 999 мин
Сливной кран	+
Защита образца	В случае перегрева нагрев автоматически отключается
Размеры рабочей поверхности	380 × 235 мм
Размеры (Д×Ш×В)	335 x 590 x 475 мм
Вес	13,8 кг
Общая потребляемая мощность	1,4 кВт
Питание	230 В AC