

LSB Aqua Pro, Бани-шейкеры с линейным перемешиванием

ОПИСАНИЕ

Водяные бани-шейкеры LSB, с линейным перемешиванием, сочетает в себе высокоточный контроль температуры с высококачественным и износостойким перемешивающим механизмом, работающим мягко и надёжно.

Особенности:

- Высококачественный надёжный дизайн с уникальным магнитно-связанным перемешивающим механизмом для максимальной надёжности и бесшумной работы.
- Линейного встряхивания.
- Широкий спектр аксессуаров для проведения наиболее точных операций.



Доступны LSB12 и LSB18, с макс. объемом 12 и 18 литров соответственно.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Минимальный объем жидкости	5 из 12 литров (LSB12) / 8 из 18 литров (LSB18)
Минимальная рабочая глубина	60 мм
Диапазон температуры	комн. t°C + 5 до 99°C
Равномерность распределения температуры при +70°C	±0.1°C
Стабильность температуры при 70°C	±0.1°C
Установка температуры / дисплей	Цифровая/LED
Скорость хода	20–200 об/мин (в зависимости от нагрузки)
Длина хода	20 мм
Таймер	1 - 999 мин
Сливной кран	+
Защита образца	В случае перегрева нагрев автоматически отключается
Размеры платформы	240 x 235 мм (LSB12) / 420 x 235 мм (LSB18)
Размеры (Д×Ш×В)	360 x 385 x 425 мм (LSB12) / 335 x 565 x 425 мм (LSB18)
Потребляемая мощность	0.8 kW (LSB12) / 1.4 kW (LSB18)
Питание	120 или 230 В

КАТ. HOMEР

LSB12 EURO + TU12	230VAC 50/60Hz Euro вилка
LSB18 EURO + TU18	230VAC 50/60Hz Euro вилка