

## SV-16/8, платформа

### ОПИСАНИЕ

Для 16/8/8 пробирок с внешним диаметром 11/8/6 мм (1.5/0.5/0.2 мл).

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Диаметр	11/8/6 мм
Объем пробирки	1.5/0.5/0.2 мл
Вместимость	16/8/8



### КАТ. HOMEP

BS-010210-CK

SV-16/8



MSV-3500  
With all 4 platforms included  
Пробирочный вортекс

Универсальный вортекс MSV-3500 предназначен для мягкого или интенсивного перемешивания реагентов в пластиковых пробирках различных типов и размеров от 0,2 мл до 50 мл.

Универсальный вортекс MSV-3500 предназначен для life-science лабораторий, ...

[читать далее](#)