

## SV-16/8, платформа

### ОПИСАНИЕ

Для 16/8/8 пробирок с внешним диаметром 11/8/6 мм (2\*-1.5/0.5/0.2 мл).

\*при объеме 75%, макс. 3400 об/мин.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Диаметр	11/8/6 мм
Объем пробирки	2*-1.5/0.5/0.2 мл
Вместимость	16/8/8



### КАТ. HOMER

BS-010210-CK

SV-16/8



**MSV-3500**  
With all 4 platforms included  
Пробирочный вортекс

Универсальный вортекс MSV-3500 предназначен для мягкого или интенсивного перемешивания реагентов в пластиковых пробирках различных типов и размеров от 0,2 мл до 50 мл.

Универсальный вортекс MSV-3500 предназначен для life-science лабораторий, ...

[читать далее](#)