


В-06А, блок

ОПИСАНИЕ

В-06А блок для одного глубоколоночного планшета Corning Axugen® 96/600 мкл - Cat.No. P-DW-500C



KAT. HOMEP

BS-010159-KK

В-06А блок для одного глубоколоночного
планшета Corning Axugen® 96/600 мкл



TS-DW

Without thermoblock

Термошейкер для глубоколоночных планшетов

TS-DW, термо-шейкер предназначен для перемешивания в глубоколоночных планшетах в режиме термостатирования.

Мультисистемный принцип, заложенный в конструкцию прибора, позволяет использовать термошейкер в качестве трех независимых приборов: Инкубатора, Планшетного шейкера и Термо-шейкера. ...

[читать далее](#)