

НТР-1, держатель

ОПИСАНИЕ

НТР-1, держатель температурного датчика



КАТ. HOMEP

BS-010309-FK НТР-1, держатель температурного датчика

АКСЕССУАРЫ



MMS-3000

BS-010305-AAF

Высокоскоростная магнитная мешалка

MMS-3000 представляет собой компактную магнитную мешалку с рабочей поверхностью, изготовленной из нержавеющей стали. Прибор обеспечивает перемешивание жидкости со скоростью вращения магнитного элемента до 3000 об/мин. На сегодняшний день — это ...

[читать далее](#)



MSH-300

BS-010302-OAA

Магнитная мешалка с нагревом

MSH-300 представляет собой магнитную мешалку нового поколения.

Корпус мешалки изготовлен из металла, покрытого порошковой эмалью, химически резистентной к кислотам и щелочам. Мешалка имеют съемный штатив, позволяющий поддерживать внутри перемешиваемой жидкости ...

[читать далее](#)



Intelli-Stirrer MSH-300i

BS-010309-AAA

Магнитная мешалка с нагревом

Intelli-Stirrer MSH-300i представляет собой магнитную мешалку нового поколения.

Корпус мешалки изготовлен из металла, покрытого порошковой эмалью, химически резистентной к кислотам и щелочам. Мешалка имеет съемный штатив, позволяющий поддерживать внутри перемешиваемой ...

[читать далее](#)