

Набор из 4 стеклянных фильтров нейтральной плотности

ОПИСАНИЕ

Сертифицированный эталонный материал, набор стеклянных фильтров нейтральной плотности из 4 точек калибровки Abs - 0,3532, 1,0512, 2,0425, 2,927 (значения могут незначительно отличаться от партии к партии)

КАТ. НОМЕР

BS-050109-AK

Набор из 4 стеклянных фильтров нейтральной плотности

АКСЕССУАРЫ



DEN-600
BS-050109-AAA
Фотометр

DEN-600 - это компактный портативный фотометр с питанием от аккумуляторной батареи. DEN-600 использует оптическую систему с длиной волны 600 нм, которая позволяет применять: 1) метод ОП600, который оценивает общее количество ...

[читать далее](#)



DEN-600m
IVD сертифицирован
Фотометр IVD

DEN-600m (версия IVD) - это компактный портативный фотометр с питанием от аккумуляторной батареи. DEN-600m использует оптическую систему с длиной волны 600 нм, которая позволяет применять: 1) метод ОП600, который оценивает ...

[читать далее](#)