

ORCA, Циркуляционный охладитель с замкнутым контуром

ОПИСАНИЕ

Новый энергоэффективный охладитель с рециркуляцией, ориентированный на экологическую устойчивость, разработанный для замены систем охлаждения на основе водопроводной воды в лабораториях.

Основные характеристики

- Идеально подходит для замены систем охлаждения на основе водопроводной воды в лабораториях и значительного сокращения расходов на коммунальные услуги
- Энергоэффективное адаптивное охлаждение — мощность охлаждения адаптируется к изменяющимся условиям тепловой нагрузки в диапазоне от -10 до 40 °C
- Простой в использовании и интуитивный интерфейс. Обучение не требуется
- Система выделяет меньше тепла в помещение, снижая нагрузку на систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
- Эффективное управление охлаждением с превосходной стабильностью $\pm 0,1$ °C
- Простая интеграция — компактная конструкция с широким выбором соединительных разъемов и комплектов шлангов
- Спокойствие — 3-летняя гарантия и высокое качество, изготовлено в Великобритании
- Очень тихая работа — 49 дБ
- Новый современный, привлекательный дизайн, который выделяется в лабораториях
- Разработан и изготовлен в Великобритании в соответствии с самыми высокими техническими требованиями

Области применения

- Идеально подходит для химических реакций, конденсаторов, рефлюкса, экстракции растворителями и систем Сокслета
- Заменяет дорогостоящее охлаждение водопроводной водой замкнутым контуром
- Охлаждение аналитических приборов, биологических рабочих процессов, оптики и общего контроля температуры
- Контроль температуры биореакторов и ферментационных сосудов
- Отлично подходит для организаций, стремящихся сократить потребление воды и соответствовать стандартам устойчивого развития, таким как LEAF



КАТ. HOMEP

ORCA EU

230VAC 50/60Hz Euro вилка



HOSE10
HOSE10

комплект шлангов 10 мм для
ORCA

В комплект входят 2 шланга по
2 м (внутренний диаметр 10
мм, внешний диаметр 14,5
мм), 2 изоляционных шланга
по 2 м, 4 хомута для шланга и
2 штуцера для ...

[читать далее](#)



HOSE13
HOSE13

комплект шлангов 13 мм для
ORCA

В комплект входят 2 шланга по
2 м (внутренний диаметр 13
мм, внешний диаметр 19 мм),
2 изоляционных шланга по 2
м, 4 хомута для шланга и 2
штуцера для ...

[читать далее](#)



C1-2M-10
C1-2M-10

1/2" на 10 мм (внешний
диаметр) с защелкивающимся
соединением

2x 1/2" на 10 мм (внешний
диаметр) с защелкивающимся
соединением для полужестких
трубок



C1-2M-12
C1-2M-12

1/2" на 12 мм (внешний
диаметр) с защелкивающимся
соединением

2x 1/2" на 12 мм (внешний
диаметр) с защелкивающимся
соединением для полужестких
трубок

SC1-2M-10
C1-2M-10

1/2" на 10 мм (внешний
диаметр) с защелкивающимся
соединением

2x 1/2" на 10 мм (внешний
диаметр) с защелкивающимся
соединением для полужестких
трубок