

## HOSE10, комплект шлангов 10 мм для ORCA

### ОПИСАНИЕ

В комплект входят 2 шланга по 2 м (внутренний диаметр 10 мм, внешний диаметр 14,5 мм), 2 изоляционных шланга по 2 м, 4 хомута для шланга и 2 штуцера для шланга (2 штуцера 1/2" с наружной резьбой на штуцер 10 мм (1/2" - 3/8")).



### КАТ. HOMEP

HOSE10

комплект шлангов 10 мм для ORCA



ORCA  
ORCA EU

Циркуляционный охладитель с замкнутым контуром

Новый энергоэффективный охладитель с рециркуляцией, ориентированный на экологическую устойчивость, разработанный для замены систем охлаждения на основе водопроводной воды в лабораториях.

Основные характеристики

- Идеально подходит для замены систем охлаждения на основе ...

[читать далее](#)